

## Ergo MIXER™

Med upphängningssystem *Ergomixer* kan du vispa potatismos, krämer, såser och äggvitor mm, utan att maskinens tyngd belastar din kropp.

Ergomixer används från ett balansblock som normalt monteras i rostfria skenor från taket/fläcktåpan. Det finns även ett väggfäste med svängarm, om montage i taket inte är möjligt. Våra utbildade montörer hjälper er och rekommenderar rätt montage för ert kök.

Systemet kan användas med olika maskinstorlekar, standard är dock MP450 med ballongvispar (se spec. nedan).

Ergomixer består normalt av:

2 st skena art 40300a-FR, 2 st fäste art 40300b-FR,  
2 st ändstopp art 40300c-FR, 1 st åkvagn art 40300d-FR,  
1 st balansblock art 40103, 1 st hållare art R34128a,  
1 st Robot Coupe MP450FW art R34127.

Tillbehör nedan:

Stav 350 mm art R27211, Stav 450 mm art R27212, Fyrkantsvispar 280 mm art R102881, Degkrokar 280 art R102883, Förlängare 100 mm art R102882.



Rostfria skenor och fästen för bästa hygien. Se mer under 7a.

Smidigt balansblock som är enkelt att justera till viktlöshet.

L&d Ergofokus levererar alltid Robot coupes maskinvispar med spiralkabel för smidigare användning.

Lätt att knäppa loss med ett enkelt handgrepp.


Öppen hållare som inte stänger in smuts eller värme.

Mycket enkel att torka av och hålla ren!


Ergonomiskt utformade handtag med släta ytor för bästa hygien.

### **TEKNISKA DATA ROBOT COUPE MP450**

Variabelt varvtal:	Med vispar 250-1900 v/m. Med mixerstav 4800-9000 v/m.
Effekt:	450 Watt.
Spänning:	230 V. 1-fas. 50 Hz.
Total längd Rörom:	1355 mm (balansblock, hållare, MP450 med vispar).
Enskild visplängd:	280 mm (eller 240 mm vid önskemål).



Ergomixer fästs vanligtvis i en takskena inne i fläktkåpan.  
När inte detta är möjligt finns väggfäste med svängarm att tillgå.



Montera skenan mellan centrum  
av gryta och framkant av gryta  
för bästa ergonomi!

### **Några röster om Ergomixer**

*"Jag är nöjd med vispsystemet. Det underlättar framför allt vid potatissvispningen."*  
Birgitta Sjökvist, FSK Skogsbacken, Storvreta.

*"Vi är nöjda, den funkar bra och är lätt att använda."*  
Sabina Wärmberg, Danvikshem, Nacka.

*"Den är mycket bra och effektiv!"*  
Ljunggården, Enköping.